

Garant**Capsula abrasiva (Corindone speciale), grana 60, Ø e lunghezza capsule abrasive, forma: 1317A****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 553047 1317A |
| GTIN | 4062406123321 |
| Classe articolo | 51E |

Descrizione**Esecuzione:**

Elevata aggressività e asportazione rapida grazie a un **ottimo legante della grana**.

Corindone speciale (A) con legante superiore per l'utilizzo universale nella costruzione di utensili e di stampi.

Uso:

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le **capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire** (avvitamento/svitamento nel senso della fessura).

Nota:

Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Ø Capsula abrasiva | 13 mm |
| Lunghezza capsula abrasiva | 17 mm |
| Velocità consigliata | 16000 min ⁻¹ |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Forma | A |
| Materiale abrasivo | Grana abrasiva al corindone (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Grana | 60 |
| Attributo del nome del prodotto | grana 60 |
| Tipo di prodotto | Capsula abrasiva |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | limitatamente adatto | | |
| Legno | limitatamente adatto | | |
| Uni | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |