

**Garant**

**Capsula abrasiva (Corindone speciale), grana 80, Ø e lunghezza capsule abrasive, forma: 1015A**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553050 1015A
GTIN	4062406123383
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Elevata aggressività e asportazione rapida grazie a un **ottimo legante della grana**.

**Corindone speciale (A)** con legante superiore per l'utilizzo universale nella costruzione di utensili e di stampi.

**Uso:**

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le **capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire** (avvitamento/svitamento nel senso della fessura).

**Nota:**

Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza capsula abrasiva	15 mm
Ø Capsula abrasiva	10 mm
Forma	A

Velocità consigliata	20000 min <sup>-1</sup>
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Grana	80
Attributo del nome del prodotto	grana 80
Tipo di prodotto	Capsula abrasiva

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Legno	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		