

3M**Spazzola per pulitura grezza con gambo (SiC), XT-ZS, Ø Disco: 75mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	555930 75
GTIN	4054596605817
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Dischi per pulitura grezza con tessuto in nylon sintetico e uniforme con grana abrasiva. Struttura aperta, nessun intasamento.

Stabilità dei bordi, tasso di asportazione e durata straordinari. Ideale per la rimozione di scorie.

Uso:

Impiego radiale su alberi flessibili e smerigliatrici diritte. Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

Descrizione tecnica

Larghezza disco	15 mm
Ø Disco	75 mm
Velocità consigliata	8000 min ⁻¹
Spessore	15 mm
Ø Gambo	6 mm

Materiale abrasivo	Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo	SiC
Grado di durezza	molto alto
Grado di finezza	extra-grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	XT-ZS
Tipo di prodotto	Panno per la pulitura grezza

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Mandrino portapezzi Numero dei dischi da serrare 1	556380 1
Mandrino portapezzi Numero dei dischi da serrare 1-2	556380 1-2