

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Asta filettata, Tipo di filettatura / dimensione: M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	082808 M8
GTIN	4250361211089
Classe articolo	04D

**Descrizione****Esecuzione:**

Filettatore per inserti filettati HeliCoil®plus.

Inserti filettati continui HeliCoil®plus ad alta resistenza, in **acciaio legato con elevata resistenza all'usura, ridotto attrito della filettatura** all'interno di tolleranze minime, **alta qualità di finitura delle superfici** nonché **resistenza alla corrosione e al calore**. La struttura flessibile consente di ripartire in modo uniforme il carico e la tensione, assicurando al contempo giunti a vite **durevoli** di altissima qualità **per tutti i carichi di lavoro** (statici, dinamici) con **trasmissione ideale della forza**. Montaggio semplice e rapido, in tal modo si forma una filettatura interna precisa, utilizzabile da ambo i lati.

**Uso:**

Per la **riparazione economica di filettature danneggiate** o **usurate** e come elemento di costruzione per l'**armatura delle filettature** di materiali con ridotta resistenza al taglio (per es. alluminio, leghe di alluminio e magnesio).

**Nota:**

- **Per calibri a tampone adatti al controllo filettatura, vedi n. art. 486000 e successivi.**
- **Inserti autobloccanti, altre Dimensioni e inserti filettati UNC e UNF disponibili su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Tipo di filettatura	M8
Tipo di prodotto	Accessori per riparazione filettature