

SWISS TOOLS

## Portainseri con bloccaggio a vite destro, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto: 63/12HPmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320010 63/12HP
GTIN	2050002004665
Classe articolo	36D

### Descrizione

#### Nota:

L'ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.  
Perno di serraggio PSC su richiesta.

### Descrizione tecnica

Ricambi	S01
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>1</sub> min	80 mm
Distanza asse-punta f	45 mm
Ø Gambo	63 mm
Inserto adatto	CC.. 1204..
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	destro
Norma attacco	ISO 12164-3

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa