

SWISS TOOLS

**Portainseriti con bloccaggio a vite destro, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto:
63/16HPmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	320050 63/16HP
GTIN	2050002004726
Classe articolo	36D

Descrizione**Nota:**

L'ugello **HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D ₁ min	80 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Ø Gambo	63 mm
Inserto adatto	VB.. 1604..
Ricambi	S07
Distanza asse-punta f	45 mm
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	destro
Norma attacco	ISO 12164-3

Passaggio interno per LR	sì
Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa