

SWISS TOOLS

## Portainseriti con bloccaggio a vite neutro, HSK-T, Ø Codolo / Misura inserto- Dim. A: 6311-100HPmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320070 6311-100HP
GTIN	2050002004740
Classe articolo	36D

### Descrizione

#### Nota:

L'**ugello HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	DC.. 11T3..
Sporgenza totale Dim. A	100 mm
Ricambi	S05
Ø Gambo	63 mm
Adattatore	HSK-T
Tipo di impiego	neutro
Norma attacco	ISO 12164-3
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di codolo	Cono cavo
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

