

SWISS TOOLS

## Portainseriti con bloccaggio a vite neutro, PSC, Ø Codolo / Misura inserto- dimensione A: 6316-130HPmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320380 6316-130HP
GTIN	2050002004870
Classe articolo	36D

### Descrizione

#### Nota:

L'ugello **HP** adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610 – 320626, vedere l'elenco ricambi.

Perno di serraggio PSC su richiesta.

### Descrizione tecnica

Ø Gambo	63 mm
Ricambi	S07
Sporgenza totale Dim. A	130 mm
Inserto adatto	VB.. 1604..
Adattatore	PSC
Tipo di impiego	neutro
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

