

Garant GRIDLINE

Alloggiamento per computer 16G, Altezza: 500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927335 500
GTIN	4062406124564
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Alloggiamento 16G in robusta struttura in acciaio con ventilazione e barra portaprese fissa con 2 prese, interruttore ON/OFF e protezione da sovraccarichi. Cavo di collegamento a 3 poli (3 m) con connettore industriale. Alimentazione dell'aria nell'alloggiamento tramite ventola. Chiusura mediante serratura a cilindro.

Uso:

Per l'alloggiamento ottimale del computer sul posto di lavoro. Protezione contro la polvere ed eventuali danneggiamenti. Prevenzione contro l'accesso non autorizzato.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalino antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

I primi allacciamenti, nonché l'allacciamento di connettori maschi o femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!

Descrizione tecnica

Profondità utile	600 mm
Numero di ventilatori	1

Peso	19,7 kg
Con ciabatta	sì
Corpo per montaggio sotto i montanti	sì
Profondità	650 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Lunghezza cavo di collegamento.	3 m
Larghezza	400 mm
Altezza utile	425 mm
Altezza	500 mm
Larghezza utile	350 mm
Numero di ciabatta	1
Numero di interruttori On/Off	1
Interruttore On/Off	sì
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Numero di prese modello F	2
Tensione nominale	250 V
Spessore del materiale	1 mm
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Custodia del computer

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------