

Garant**Nastro metallico per seghe 20x2375, Denti / Pollice: 8/12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	173557 8/12
GTIN	4062406124052
Classe articolo	11S

Descrizione**Esecuzione:**

GARANT – Nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con tagliente M42 resistente all'usura e speciale nastro portante flessibile con maggiore capacità di carico del dorso.

Uso:

Dentatura combinata 0° – Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).

Dentatura combinata 10° – Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).

Dentatura normale 0° – Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d'azione.

Dentatura normale 10° – Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d'azione.

Nota:

Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

Descrizione tecnica

Spessore	0,9 mm
----------	--------

Lunghezza	2375 mm
Larghezza	20 mm
Angolo di spoglia superiore	0 grado
Dentatura	combi
Materiale da taglio	HSS Co 8
Tipo di prodotto	Nastro metallico per seghe