

Garant**Impugnatura per svasatore conico con 3 superfici di serraggio, Ø Gambo: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	150408 10
GTIN	4062406124885
Classe articolo	11M

Descrizione**Esecuzione:**

Per l'attacco dello svasatore conico di precisione GARANT con passo irregolare e **3 superfici di serraggio** sul codolo. Con un'impugnatura è possibile utilizzare svasatori di dimensioni diverse con lo stesso diametro codolo.

Impugnatura maneggevole in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, **l'impugnatura è antiscivolo anche in caso di mani bagnate o sporche di olio.**

Lunghezza impugnatura: 120 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza impugnatura	120 mm
Ø Codolo D _s	10 mm
Tipo di prodotto	Svasatori conici