



Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, pollici, Apertura: 5/8pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614890 5/8
GTIN	4013288167422
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).

Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Lunghezza chiave L: 212 mm

Apertura bocca b: 35 mm

Altezza bocca h_1 : 8,2 mm

Altezza anello h_2 : 10,5 mm

Ø anello D: 32,7 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	212 mm
Altezza anello h_2	10,5 mm
Apertura	5/8 pollici
Ø anello D	32,7 mm
Apertura bocca b	35 mm
Altezza bocca h_1	8,2 mm
Dim. apertura	in pollici

Denominazione originale prodotto	6000 Joker Imperial
Posizione anello	0 grado
Numero di denti	80
Angolo di registro	4,5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave