



Chiave a forchetta / a cricchetto JOKER 6000, pollici, Apertura: 3/8pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	614890 3/8
GTIN	4013288167361
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).

Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Lunghezza chiave L: 159 mm

Apertura bocca b: 22 mm

Altezza bocca h_1 : 5,5 mm

Altezza anello h_2 : 7,2 mm

Ø anello D: 21 mm

Descrizione tecnica

Altezza anello h_2	7,2 mm
Ø anello D	21 mm
Apertura	3/8 pollici
Apertura bocca b	22 mm
Lunghezza chiave L	159 mm
Altezza bocca h_1	5,5 mm
Dim. apertura	in pollici
Denominazione originale prodotto	6000 Joker Imperial

Posizione anello	0 grado
Numero di denti	80
Angolo di registro	4,5 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	es. opaca cromata
Cricchetto reversibile	no
Tipo di prodotto	Chiave