

**Garant**

**Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite forma ellittica, destra, Ø Codolo DS / Sporgenza totale L1: 16/75mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273969 16/75
GTIN	4062406128067
Classe articolo	21U

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Massima semplicità di utilizzo durante la sostituzione degli inserti.**

Forma ellittica per la massima resistenza alla flessione.

Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

## Descrizione tecnica

Vite inserto	279810 1
Lunghezza complessiva L	145 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> portainseriti arretrati	75 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	15 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

