

Garant

Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite forma tonda, destra, Ø Codolo DS / Sporgenza totale L1: 16/34mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273966 16/34
GTIN	4062406128098
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Massima semplicità di utilizzo durante la sostituzione degli inserti.**

Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	100 mm
Vite inserto	279810 1
Sporgenza totale L ₁ portainseriti arretrati	34 mm
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice