

Mitutoyo**Misuratore digitale di altezze QM-Height con cuscino d'aria, Modello: 600****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	445234 600
GTIN	4946368760629
Classe articolo	44B

Descrizione**Esecuzione:**

Misuratore di altezze di elevata precisione, compatto, a regolazione manuale con display LCD monocromatico di facile lettura. Numerose funzioni di misura e di analisi per l'elaborazione dei dati. Scelta rapida e semplice delle funzioni e di tutti i principali calcoli (diametri interni ed esterni, distanze, ecc.). Sopporta velocità di traslazione elevate. Durata della batteria migliorata.

Cuscino d'aria per un movimento facile e scorrevole dello strumento.

Uso:

Ideale per officine e sale metrologiche.

Fornitura:

Inclusi tastatore sferico \varnothing 5 mm, campione di taratura, 4 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Accessori speciali:

Tastatore, punta a tracciare, cavo dati e adattatore di rete.

Descrizione tecnica

Risoluzione (commutabile)	0,001/0,0005 mm
Numero di batterie contenute	4
Errore ortogonalità (frontale)	12 μ m

Intervallo di misurazione	0 - 600 mm
Ripetibilità sul piano	1,8 μ m
Taratura	E2
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 μ m
Forza di misura	1,5 \pm 0,5 N
Metodo di traslazione della slitta di misura	Manuale
Campo di applicazione massimo	0 - 715 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 LR6
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Misuratore di altezze

Servizi

Rapporto di taratura Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 800 mm	024000 800
Certificato DAkkS Misuratore digitale di altezze Campo di misura max. 800 mm	024010 800