

Garant**Lima ad alte prestazioni rivestita in cromo duro taglio 2, Modello: 5****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	519100 5
GTIN	4062406128616
Classe articolo	51S

Descrizione**Esecuzione:**

Lime ad alte prestazioni rivestite in cromo duro con una durezza di **67 HRC**. Ampio campo di impiego: dai materiali morbidi come l'**alluminio** a quelli molto duri come **acciai altamente legati, INOX e ceramica**. Lunghezza senza codolo 100 mm.

Vantaggi:

- **Elevata resistenza alla corrosione**
- **Durata dalle 3 alle 6 volte superiore rispetto alle normali lime.**
- **Nessun intasamento durante la lavorazione di materiali molto morbidi.**

Descrizione tecnica

Lunghezza senza codolo	100 mm
Sezione trasversale	5,8x5,8 mm
Descrizione della forma	quadra
Tipo di taglio	taglio 2
Tipo di prodotto	Lima universale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		

Acciaio < 55 HRC	idoneo
Acciaio < 60 HRC	idoneo
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto
INOX	idoneo
Ti	limitatamente adatto
GG(G)	idoneo
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo
Uni	idoneo
a secco	idoneo