

GEDORE**Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 41 mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 614750 41 |
| GTIN | 4010886610206 |
| Classe articolo | 63M |

Descrizione**Esecuzione:**

Lato anello piegato a 15°. Impugnatura con stelo cavo ergonomica e maneggevole. Stelo extralungo per uso in profondità. Indicato per collegamenti a vite molto resistenti con coppia elevata.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------------|
| Altezza bocca massima h1 | 16 mm |
| Apertura | 41 mm |
| Lunghezza chiave L | 600 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Altezza massima anello h _{2max} | 26 mm |
| Posizione anello | 15 grado |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | es. cromata |
| Tipo di prodotto | Chiave |

