

**Garant****Broccia profilo esagonale, misure metriche  $\varnothing d = 5$  mm, TiN, Esagono: 3mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293049 3
GTIN	4062406129095
Classe articolo	29L

## Descrizione

**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

## Descrizione tecnica

Apertura	3 mm
L	5 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,07 fino a + 0,1 mm

Profilo	Esagono
L <sub>1</sub>	10 mm
Ø d	5 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili