

**Garant****Broccia profilo esagonale, misure metriche  $\varnothing d = 5$  mm, TiN, Esagono: 4mm**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 293049 4      |
| GTIN            | 4062406129118 |
| Classe articolo | 29L           |

## Descrizione

**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

## Descrizione tecnica

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| L                   | 6 mm                       |
| Apertura            | 4 mm                       |
| Materiale da taglio | HSS                        |
| Tolleranza          | da + 0,09 fino a + 0,12 mm |

|                  |   |
|------------------|---|
| Profilo          | Esagono   |
| L <sub>1</sub>   | 10 mm   |
| Ø d              | 5 mm  |
| Rivestimento     | TiN   |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave<br>e brocciatori di profili |