

GEDORE**Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	614750 7
GTIN	4010886807064
Classe articolo	63M

Descrizione**Esecuzione:**

Lato anello piegato a 15°. Impugnatura con stelo cavo ergonomica e maneggevole. Stelo extralungo per uso in profondità. Indicato per collegamenti a vite molto resistenti con coppia elevata.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Apertura	7 mm
Lunghezza chiave L	160 mm
Altezza bocca massima h1	4 mm
Dimensione apertura	Metrica
Altezza massima anello h _{2max}	6,5 mm
Posizione anello	15 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave

