

Garant

Broccia profilo esagonale, misure in pollici $\varnothing d = 8$ mm, TiN, Esagono: 3/16pollici

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293080 3/16
GTIN	4062406129248
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

L	8 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,1 fino a + 0,13 mm
Profilo	Esagono

L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili