

**Torcia elettrica a LED a batteria, Modello: 260****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081538 260
GTIN	4045197727329
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Lampada cilindrica tascabile a batteria con LED robusta e sottile con superficie gommata, magnete di supporto e LED supplementare sulla testa. **3 diverse regolazioni della luce** (LED sulla testa, chiaro, dimmerato). Ricaricabile mediante interfaccia micro USB. Ideale come lampada di ispezione in ambienti stretti.

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Incluso cavo di carica e alimentatore di corrente.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione Livello 2	60 lm
Corrente di illuminazione	300 lm
Tensione batteria	3,7 V

Durata	3 h
Peso	94 g
Zona ATEX	Nessuna
Grado di protezione IP	IP 42
Numero di batterie contenute	1
Lunghezza complessiva	260 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile