



Torcia elettrica a LED a batteria, Modello: 260



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 081538 260 |
| GTIN | 4045197727329 |
| Classe articolo | 02A |

Descrizione

Esecuzione:

Lampada cilindrica tascabile a batteria con LED robusta e sottile con superficie gommata, magneti di supporto e LED supplementare sulla testa. **3 diverse regolazioni della luce** (LED sulla testa, chiaro, dimmerato). Ricaricabile mediante interfaccia micro USB. Ideale come lampada di ispezione in ambienti stretti.

Funzione:

IP42: protezione contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima di 15° rispetto alla normale posizione d'uso, nonché protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

Incluso cavo di carica e alimentatore di corrente.

Grado di protezione IP: IP 42

Zona ATEX: Nessuna

Corrente d'illuminazione: 300 lm

Corrente di illuminazione livello 2: 60 lm

Durata: 3 h

Numero di batterie contenute: 1

Tipo di batteria: Ioni di litio

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Corrente di illuminazione livello 2 | 60 lm |
| Corrente d'illuminazione | 300 lm |
| Tensione batteria | 3,7 V |
| Durata | 3 h |
| Peso | 94 g |
| Zona ATEX | Nessuna |
| Grado di protezione IP | IP 42 |
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Lunghezza complessiva | 260 mm |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria |
| Tipo di prodotto | Taschenlampe |