

HOLEX**Paio di guanti ESD non rivestito, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094221 8 |
| GTIN | 4062406129965 |
| Classe articolo | 02H |

Descrizione**Esecuzione:**

Guanto particolarmente sensibile per la **protezione contro le cariche elettrostatiche (ESD)**. Ottima mobilità delle dita grazie al materiale di supporto flessibile. Particolarmente adatto per il montaggio di componenti elettronici, schede, cavi e fili.

Non rivestito per garantire un'elevata traspirabilità e un'eccellente sensibilità tattile.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Tipo di guanto | Guanti per elettricisti |
| Misure guanti da lavoro | 8 |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Caratteristiche guanti | Adatto per touchscreen |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| EN 388 | 013XX |
| Materiale supporto | Poliestere, carbonio |
| Variante del rivestimento | Nessun rivestimento |
| Campo di applicazione | Precisione |
| Colore | grigio chiaro |
| Tipo di prodotto | Guanti ESD |