

**KÄRCHER****Aspiratori solidi / liquidi, Denominazione originale prodotto: NT65APME****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078521 NT65APME
GTIN	4039784727366
Classe articolo	07C

**Descrizione****Esecuzione:**

Potenti **aspiratori multiuso solidi/liquidi** con elevata potenza di aspirazione e struttura compatta, avvolgitubo e supporto per accessori sull'apparecchio. **Spegnimento automatico** al raggiungimento dell'altezza di riempimento massima del contenitore.

- **Il filtro plissettato consente l'aspirazione di solidi e liquidi senza dover rimuovere il filtro.**
- **Il sistema automatico di depurazione del filtro Tact permette di lavorare senza interruzioni mantenendo bassi i costi di manutenzione e garantendo al contempo una lunga durata del filtro.**
- **Grazie al commutatore centrale è possibile passare con facilità da un programma di aspirazione all'altro.**
- **Aspiratori industriali, professionali a 2 motori con contenitore in acciaio inox.**
- **Robusto contenitore da 65 litri con paraurti e ruote piroettanti in metallo.**
- **Capacità di aspirazione pressoché costante grazie alla depurazione efficace e semiautomatica del filtro AP attraverso getto d'aria attivato manualmente.**

**Fornitura:**

Inclusi tubo flessibile di aspirazione con raccordo a gomito, tubo di aspirazione in metallo 2x0,5 m, bocchetta pavimenti e bocchetta fessure, filtro in carta e filtro plissettato piatto.

**Nota:**

Per oli e sostanze oleose, utilizzare l'aspiratore industriale n. art. 078522.

## Descrizione tecnica

Peso	23 kg
Portata d'aria	2x74 l/s
Lunghezza tubo flessibile aspirazione	4 m
Lunghezza	600 mm
Potenza assorbita	2760 W
Altezza	920 mm
Depurazione automatica del filtro	Depurazione semiautomatica del filtro ApClean
Rumorosità	73 dB(A)
Larghezza	480 mm
Volume del serbatoio	65 l
Classe polveri – aspiratore	L
Depressione	254 mbar
Numero di turbine	2
Lunghezza cavo	10 m
Denominazione originale prodotto	NT65APME
Diametro nominale raccordo	40 mm
Sistema filtrante	Filtro plissettato piatto
Particolarità	Contenitore in acciaio legato
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

## Accessori

Filtro plissettato piatto Per modello di aspiratore NT65	072809 NT65
Ugello per tubo obliquo in gomma Diametro nominale raccordo DN40	078527 DN40

Set di sacchetti filtranti 5 pezzi Per modello di aspiratore NT65

072808 NT65

Bocchetta fessure stretta, 13 mm Diametro nominale raccordo DN40

078528 DN40