

**Garant****Mandrino idraulico sottile, HSK-A 63 A = 120, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	307533 6
GTIN	4045197727626
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Struttura ultrasottile (profilo 3°).**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.**
- **Codoli con tornitura dura.**
- **È possibile utilizzare le bussole di riduzione.**

**Vantaggi:**

- **Resistente alle alte temperature grazie al sistema monoblocco completamente chiuso, ovvero senza camere di pressione saldate.**
- **Proprietà di smorzamento ideali.**
- **Coppie trasmissibili elevate, quindi sicurezza dei processi.**

**Uso:**

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.

**Laddove è richiesto un minore ingombro per avvicinamento alla parete del pezzo.**

Per la foratura, alesatura e fresatura.

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

**Fornitura:**

Inclusa chiave a brugola a T.

**Accessori speciali:**

Bussole di riduzione n. art. 302135– 302165.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	50 mm
-------------	-------

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Sporgenza totale Dim. A	120 mm
L <sub>2</sub>	73 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>3</sub>	20,4 mm
Adattatore	HSK-A 63 A = 120
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico