

**Garant****Paio di guanti, Misure guanti: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094325 10
GTIN	4062406131074
Classe articolo	01H

**Descrizione****Esecuzione:**

Tutti i componenti, sia il materiale di supporto che il rivestimento, **sono privi di silicone** (certificati dall'Istituto Fraunhofer). Pertanto sono ideali per campi d'impiego come l'industria automobilistica o le officine di verniciatura.

Guanto multiuso senza silicone per applicazioni industriali leggere, con un'elevata resistenza all'abrasione e un comfort ottimale. Supporto in nylon con spandex, con tecnologia di lavorazione a 15 maglie e rivestimento resistente in poliuretano.

**Norma:**

EN 388, EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Misure guanti da lavoro	10
Categoria di protezione	Categoria II

Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Senza LABS
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
EN 388	3121A
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	blu / arancione
Tecnologia di lavorazione a maglia	15G
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	F
Tipo di prodotto	Guanti multiuso