

Garant GRIDLINE

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg, 20×24G, Altezza frontalini cassette: 125mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931046 125
GTIN	4062406131869
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

C **assetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Portata 75 kg.

Per:

Corpo per cassetti 24×28G n. art. 931035.

Fornitura:

Cassetto con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Altezza frontalino	125 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Superficie utile dei cassetti in G	20×24

Peso	14 kg
Altezza utile	100 mm
Profondità utile in G	24
Larghezza utile in G	20
Campo d'impiego	Carrello
Larghezza utile	500 mm
Profondità utile	600 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	sì
Spessore del materiale	1,2 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	20×24G
Tipo di prodotto	Cassetto

Accessori

Set di cartellini per l'individuazione del materiale 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 20	951030 20
Set di coperture in PVC per maniglioni 10 pezzi Larghezza utile dei cassette in G 20	951032 20
Cassette con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 20	951020 20
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10