

Mitutoyo
Micrometri per scanalature, Campo di misura: 0-25 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	421895 0-25
GTIN	4946368012605
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Con stelo fisso e contatti di misura ribassati. Stelo e incudine in acciaio temprato, elementi di comando e di lettura in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Imballaggio: Custodia rigida

Scala tamburo graduato: 1/50 mm

Taratura: B1

Lettura: 0,01 mm

Ø Stelo: 8 mm

Passo vite angolare: 0,5 mm

Contatti di misura larghezza: 0,75 mm

Contatti di misura lunghezza: 6,5 mm

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Stelo	8 mm
Contatti di misura lunghezza	6,5 mm
Contatti di misura larghezza	0,75 mm
Taratura	B1

Passo vite angolare	0,5 mm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro speciale

Servizi

Certificato DAkkS Micrometro campo di misura massimo 100 mm	012060 100
Rapporto di taratura Micrometro Campo di misura massima 25 mm	012050 25