

Garant GRIDLINE

## Kit di retrofit per carrello, Per profondità alloggiamento in G: 24



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	958480 24
GTIN	4062406133481
Classe articolo	9GK

### Descrizione

#### Esecuzione:

Set GridLine composto da 2 traverse in lamiera di acciaio zincato. Completo di ruote montate e 1 set di maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Da avvitare ad armadi e cassettiere per utensili GridLine. **Spinta laterale.**

Per il montaggio successivo su armadi e cassettiere per utensili GridLine.

#### Per:

Cassettiere per utensili n. art. 930505 – 930735.

#### Fornitura:

1× traversa con 2 ruote piroettanti con freno, 1× traversa con 2 ruote fisse, 1× set di maniglie.

#### Attenzione:

**Dato il pericolo di ribaltamento, per il montaggio del carrello rispettare assolutamente l'altezza massima indicata.**

**Per la portata tenere conto del peso proprio dell'armadio / della cassettiere per utensili.**

#### Nota:

Set per cassettiere per utensili GridLine di altezza massima di 1.000 mm. Cassettiere per utensili 24×24G altezza massima di 900 mm. Portata massima totale 600 kg. **E' indispensabile che i cassetti siano del tipo con lo sblocco di sicurezza ad una mano.**

### Descrizione tecnica

Ø Ruota piroettante	125 mm
Ø Ruota fissa	125 mm

## Scheda tecnica

Profondità	600 mm
Portata massima	600 kg
Altezza appoggio	160 mm
Tipo di prodotto	Carrello