



## Trapano a massa battente a batteria, Modello: 71150764



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Classe articolo	03F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente avvitatore a percussione a batteria con **motore senza spazzole e regolazione della coppia su 6 livelli**. Robusto meccanismo interamente in metallo e praticità ergonomica grazie al supporto morbido.

- **Attacco diretto dei bit HEX da 1/4 pollici.**
- **Coppia massima di 210 Nm.**
- **Select Version con interfaccia MultiVolt azionabile con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).**

#### Vantaggi:

Regolazione elettronica della coppia su 6 livelli.

#### Fornitura:

**Senza batteria e caricabatterie**, inclusa L-BOXX. **Senza batteria e senza caricabatterie**, con valigetta di trasporto.

#### Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

### Descrizione tecnica

Imballaggio	Valigetta di trasporto
Coppia massima	210 Nm
Vibrazione massima a norma EN	6 m/s <sup>2</sup>
Dimensione portautensile	1/4 pollici
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Denominazione originale prodotto	ASCD 18-200 W4
Portautensile con profilo di azionamento	HEX
Numero di colpi	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 18 V
Tensione batteria	12 V
Tensione batteria	18 V
Peso	1 kg
Numero di batterie contenute	0
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Avvitatori a massa battente

## Accessori

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE12 V	073835 FE12
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073837 FE18
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE18 V	073835 FE18
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE12 V	073837 FE12