

Mahr**Calibro a corsoio universale digitale con set di accessori i-wi IP 67, Campo di misura: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415552 200
GTIN	4059192057305
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio digitale universale utilizzabile per diverse misure interne ed esterne (intagli, gole, scanalature, filettature, ecc.). Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall'azionamento accidentale dei tasti di comando.

Calibro a corsoio digitale con interfaccia dati wireless i-wi integrata.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio, base per misure di profondità n. art. 415556, calibro di regolazione n. art. 415557, dispositivo per la forza di misurazione n. art. 415558, 6 coppie di tastatori per misure interne ed esterne, inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lunghezza dei becchi	48 mm

Lettura	0,01 mm
Limite di errore	0,03 mm
Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	Software del produttore
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A1
Taratura	C8
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taraturaPonte di appoggio Modello B	023360 B
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Calibro di regolazione per la misurazione di interni 50 mm Modello 50	415557 50
Base per misure di profondità 75×7 mm Modello 75X7	415556 75X7
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Dispositivo per la forza di misurazione Modello M	415558 M