



Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus, Diametro: 29mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 589790 29 |
| GTIN | 3165140949743 |
| Classe articolo | 54B |

Descrizione

Esecuzione:

Sega a tazza in **HSS-bimetallo** estremamente robusta e di lunga durata. **Dentatura progressiva** per garantire un taglio rapido e un'evacuazione dei trucioli ottimale. Il sistema **Power Change Plus** consente di effettuare il cambio in modo rapido senza adoperare gli strumenti della sega a tazza. Massima profondità di taglio per tutte le dimensioni **44 mm**.

Uso:

Impiego su macchine fisse e a conduzione manuale. Per tutti i materiali come acciaio, alluminio, acciaio legato e legno.

Raccomandazioni:

La qualità del taglio dipende dal numero di giri e dalla temperatura corretti. L'uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Diametro | 29 mm |
| Numero di giri consigliato, INOX | 150 min ⁻¹ |
| Numero di giri consigliato, acciaio | 300 min ⁻¹ |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Numero di giri consigliato, alluminio | 450 min ⁻¹ |
| Serie | Power Change Plus |
| Denti / pollice | 4-5 |
| Materiali adatti | acciaio |
| Materiali adatti | Alluminio |
| Materiali adatti | acciaio legato |
| Materiali adatti | Legno |
| Profondità di taglio massima | 44 mm |
| Tipo di prodotto | Sega da traforo |