



Sega a tazza in bimetallo Power Change Plus, Diametro: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	589790 25
GTIN	3165140949729
Classe articolo	54B

Descrizione

Esecuzione:

Sega a tazza in **HSS-bimetallo** estremamente robusta e di lunga durata. **Dentatura progressiva** per garantire un taglio rapido e un'evacuazione dei trucioli ottimale. Il sistema **Power Change Plus** consente di effettuare il cambio in modo rapido senza adoperare gli strumenti della sega a tazza. Massima profondità di taglio per tutte le dimensioni **44 mm**.

Uso:

Impiego su macchine fisse e a conduzione manuale. Per tutti i materiali come acciaio, alluminio, acciaio legato e legno.

Raccomandazioni:

La qualità del taglio dipende dal numero di giri e dalla temperatura corretti. L'uso di olio da taglio (ad esempio n. art. 084205 Dim. 0,25) allunga la durata e permette un avanzamento dei lavori più rapido.

Descrizione tecnica

Numero di giri consigliato, alluminio	525 min ⁻¹
Diametro	25 mm
Numero di giri consigliato, acciaio	350 min ⁻¹

Numero di giri consigliato, INOX	175 min ⁻¹
Serie	Power Change Plus
Denti / pollice	4-5
Materiali adatti	acciaio
Materiali adatti	Alluminio
Materiali adatti	acciaio legato
Materiali adatti	Legno
Profondità di taglio massima	44 mm
Tipo di prodotto	Sega da traforo