



Avvitatore a batteria a 4 velocità, Modello: 7116106H1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070204 7116106H1
-----------------	------------------

GTIN	
------	--

Classe articolo	03F
-----------------	-----

Descrizione

Esecuzione:

Trapani avvitatori a batteria

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica del numero di giri per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per un uso prolungato senza affaticarsi.
- Batterie agli ioni di litio con elevata capacità di corrente, controllo monocella e visualizzazione della capacità.

Potente avvitatore a batteria a 12 V con motore senza spazzole, trasmissione a 4 velocità e mandrino removibile.

- Motore FEIN PowerDrive senza spazzole, potente ed esente da manutenzione per la massima efficienza e una lunga durata.
- Sistema di cambio rapido QuickIN.
- Mandrino removibile interamente in metallo per un'eccezionale portata nelle condizioni più difficili.
- Per ogni diametro di foratura la velocità di taglio ottimale grazie alla trasmissione a 4 velocità interamente in metallo.

- **6 mm su metallo alla 4a velocità a 2 500 giri/min.**
- **Filettatura potente alla 1a velocità.**
- **Velocità ottimali per viti autofilettanti, punte a gradino o filettatura.**
- **Lunghezza compatta di 150 mm (senza mandrino).**
- **FEIN SafetyCell Technology. Protegge l'accumulatore e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo.**
- **Motore EC senza necessità di manutenzione né spazzole con rendimento maggiore del 30% rispetto ai motori DC e notevole stabilità della velocità.**
- **Usura minima e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.**
- **Trasmissione brevettata a 4 velocità con attivazione diretta per avvitare con forza, forare a velocità ottimale e filettare.**

Disattivazione meccanica della coppia, regolabile in 20 posizioni, con posizione supplementare di foratura.

Vantaggi:

Con interfaccia QuickIN.

Fornitura:

Inclusi starter set a batteria da 12 V / 3,0 Ah, mandrino, clip da cintura, valigetta di trasporto e caricabatterie.

Nota:

Per starter set adatti (composti da batterie di ricambio e caricabatterie) vedi n. art. 073832 e Dim. 9260431701.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri 4° velocità	2500 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Coppia massima morbido	20 Nm
Numero massimo giri 3° velocità	1400 min ⁻¹
Tensione batteria	12 V
Peso	1,3 kg
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Coppia massima duro	40 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Fein tipo E 12 V
Denominazione originale prodotto	ASCM 12Q
Numero massimo giri 2 velocità	700 min ⁻¹
Capacità batteria	3 Ah

Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Numero massimo giri 1 velocità	400 min ⁻¹
Utilizzo tipico	Heavy Duty
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	12V
USP2	Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in valigetta di trasporto, adatto per legno e acciaio

Accessori

Starter set a batteria Modello 9260431701	073832 9260431701
Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria FE12 V	073837 FE12
Starter set a batteria Modello 92604317_E	073832 92604317_E