

**Garant****Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento, Ø 20 mm, Ø di serraggio D1: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302155 10
GTIN	4045197732682
Classe articolo	31G

**Descrizione****Esecuzione:**

Con fessure per il canalino per il passaggio del LR.

**Uso:**

- Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
- Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
- La coppia massima garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a un serraggio diretto.
- Precisione di concentricità radiale  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precisione del sistema a  $3 \times D$ ).
- Precisione di concentricità radiale  $\pm 2 \mu\text{m}$  (per bussola di riduzione).
- Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

**Per:**

Mandrino idraulico con Ø di serraggio di 20 mm.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D	20 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 20 mm
Precisione di concentricità radiale del sistema	5 $\mu\text{m}$
Tipo di prodotto	Bussola di riduzione

