


Garant**Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento, Ø 20 mm, Ø di serraggio D1: 16mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302155 16 |
| GTIN | 4045197732712 |
| Classe articolo | 31G |

Descrizione**Esecuzione:**

Con fessure per il canalino per il passaggio del LR.

Uso:

- Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
- Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
- La coppia massima garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a un serraggio diretto.
- Precisione di concentricità radiale $\pm 5 \mu\text{m}$ (precisione del sistema a $3 \times D$).
- Precisione di concentricità radiale $\pm 2 \mu\text{m}$ (per bussola di riduzione).
- Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

Per:

Mandrino idraulico con Ø di serraggio di 20 mm.

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------------------|
| Ø Attacco D ₁ | 16 mm |
| Ø D | 20 mm |
| Attributo del nome del prodotto | Ø 20 mm |
| Precisione di concentricità radiale del sistema | 5 μm |
| Tipo di prodotto | Bussola di riduzione |

