

 SCHAFFER**Bidone per la spazzatura, giallo, Volume: 240l****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 987805 240 |
| GTIN | 4052941347672 |
| Classe articolo | 98A |

Descrizione**Esecuzione:**

Bidone per la spazzatura con tronco conico in plastica. Nervature stabilizzanti nei bordi superiori. Coperchio con scanalatura perimetrale di sgocciolamento per l'acqua di condensa. Le impugnature del coperchio sono maneggevoli e opportunamente inclinate. Cerniera quadrupla (Dim. 80: cerniera doppia) con protezione dei perni ribattuti. Fondo rinforzato con struttura degli assi brevettata. Carrello stabile esterno con solido asse rotore rinforzato e ruote estremamente scorrevoli. Esecuzione coperchio con apertura acusticamente isolata, conforme all'ordinanza contro l'inquinamento acustico ai sensi della direttiva UE 2000/14. Maggiore stabilità del contenitore grazie allo speciale design del fondo con profilo ondulato su tutto il perimetro.

Norma:**DIN EN 840-1, 5 und 6.****Descrizione tecnica**

| | |
|------------|---------|
| Larghezza | 585 mm |
| Profondità | 740 mm |
| Altezza | 1100 mm |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Peso | 14,9 kg |
| Volume | 240 l |
| Ø Ruota | 200 mm |
| Carico utile a norma DIN EN | 96 kg |
| Capacità nominale | 240 l |
| Tolleranza volume | -5 / +15 l |
| Denominazione originale prodotto | Contentitore Pro Wave |
| Colore | giallo |
| Tipo di prodotto | Bidone per la spazzatura |