

NOVUS®**Sparachiodi elettrica, Denominazione originale prodotto: J105EADHG****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Classe articolo	07E

Descrizione**Esecuzione:**

Sparachiodi professionale facile da usare ed ergonomica per inserire con precisione graffette in filo metallico fine e piatto, nonché chiodi.

- **Sistema di caricamento dal basso per ricaricare in modo rapido e semplice.**
- **Arresto distanziatore per applicazione parallela di file di graffette.**
- **Regolazione della forza di percussione.**
- **Sblocco di sicurezza brevettato.**
- **Ottimo accesso anche nei punti più stretti.**
- **Finestrella d'ispezione per controllare la quantità rimanente di graffette.**

Sparachiodi elettrica universale (230 V / 16 A) con regolazione elettronica della forza di percussione. Lunghezza cavo 3m.

Descrizione tecnica

Peso	1,2 kg
Tipo di graffetta adatto	E, A, D, H, G
Denominazione originale prodotto	J-105
Profondità inserimento graffette max.	16 mm

Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Sparachiodi

Accessori

Set di graffette a filo sottile 1200 o 600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 14 mm	078418 14
Set di graffette a filo sottile 5000 pezzi Profondità inserimento graffette max. 14 mm	078417 14
Set di graffette a filo sottile 5000 pezzi Profondità inserimento graffette max. 10 mm	078417 10
Set di graffette a filo sottile 5000 pezzi Profondità inserimento graffette max. 8 mm	078417 8
Set di graffette a filo sottile 1200 o 600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 10 mm	078420 10
Set di graffette a filo sottile 5000 pezzi Profondità inserimento graffette max. 6 mm	078417 6
Set di graffette a filo sottile 1200 o 600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 10 mm	078418 10
Set di graffette a filo sottile 1200 o 600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 14 mm	078420 14
Set di chiodi 1000 o 2600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 16 mm	078419 16
Set di graffette a filo sottile 1200 o 600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 6 mm	078418 6
Set di graffette a filo sottile 1200 o 600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 8 mm	078420 8
Set di graffette a filo sottile 1200 o 600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 6 mm	078420 6
Set di chiodi 1000 o 2600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 14 mm	078419 14
Set di graffette a filo sottile 1200 o 600 pezzi Profondità inserimento graffette max. 8 mm	078418 8