

**Mahr****Micrometri digitali per la misurazione di gole i-wi, Campo di misura: 75-100mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 421695 75-100 |
| GTIN            | 4059192058913 |
| Classe articolo | 43A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Grazie a una comoda **visualizzazione delle tolleranze con limiti di segnalazione supplementari**, l'operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

Mandrino non rotante. **QUICK DRIVE** con **passo vite di 5 mm** per giro.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

**Accessori speciali:**

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.

**Descrizione tecnica**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Lettura                   | 0,001 mm |
| Altezza cifre display LCD | 10 mm    |
| Taratura                  | B2       |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Limite di errore                             | 5 $\mu$ m                |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032            |
| Numero di batterie contenute                 | 1                        |
| Lettura                                      | 0,00005 pollici          |
| Passo vite angolare                          | 5 mm                     |
| Grado di protezione IP                       | IP 65                    |
| Alimentazione                                | Funzionamento a batteria |
| Applicazione radio                           | Software del produttore  |
| Norma  | Norma interna            |
| Interfaccia                                  | Sistema radio i-wi MAHR  |
| Metrologia                                   | digitale                 |
| Imballaggio                                  | Custodia rigida          |
| Risoluzione                                  | mm / pollici             |
| Tipo di prodotto                             | Micrometro               |

## Servizi

|  |            |
|--|------------|
| Rapporto di taratura<br>Micrometro con asta di regolazione<br>Intervallo di misurazione massimo 100 mm | 022040 100 |
| Certificato DAkkS<br>Micrometro con asta di regolazione<br>Intervallo di misurazione massimo 100 mm    | 022050 100 |