

 Mahr**Micrometri digitali per la misurazione di gole i-wi, Campo di misura: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421695 25-50
GTIN	4059192058890
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Innovativo micrometro con **cifre da 10 mm** su display nitido. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione. Grazie a una comoda **visualizzazione delle tolleranze con limiti di segnalazione supplementari**, l'operatore è in grado di riconoscere se e come il pezzo si trova entro i limiti di tolleranza.

Mandrino non rotante. **QUICK DRIVE** con **passo vite di 5 mm** per giro.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 asta di regolazione a partire da Dim. 25-50.

Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912 STICK.

Descrizione tecnica

Lettura	0,001 mm
Limite di errore	4 µm
Lettura	0,00005 pollici
Numero di batterie contenute	1

Taratura	B2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Altezza cifre display LCD	10 mm
Passo vite angolare	5 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Applicazione radio	Software del produttore
Norma	Norma interna
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Risoluzione	mm / pollici
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100
Certificato DAkkS Micrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100