

**Garant****Scala scorrevole per scaffali, Numero di gradini: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	935800 7
GTIN	4062406134211
Classe articolo	91B

**Descrizione****Esecuzione:**

Scala carrellata da montare sugli scaffali. Quando non viene usata, la scala può essere appoggiata agli scaffali occupando uno spazio minimo. Gradini e correnti in alluminio, collegamento gradini-correnti con sbordatura su 4 lati. Incluso attacco Easyfix. Con 2 ruote autobloccanti con freno, Ø 80 mm. Carrello silenzioso sull'estremità superiore.

**Verniciatura:**

Correnti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Ogni scala ha una **lavorazione speciale**, per cui indicare sempre l'altezza verticale massima di montaggio.

**Indicare sempre l'altezza verticale massima di montaggio.**

Lunghezza scala: 1,85 m

Altezza di lavoro circa: 3 m

Altezza verticale massima di montaggio fino a: 2,11 m

Per scaffale di altezza: 2000 mm

Larghezza inferiore esterna: 0,6 m

Profondità arco: 0,85 m

**Descrizione tecnica**

Altezza verticale massima di montaggio fino a	2,11 m
Numero di gradini	7
Larghezza inferiore esterna	0,6 m
Peso	8,9 kg
Lunghezza scala	1,85 m
Altezza gradino	235 mm
Profondità arco	0,85 m
Altezza montante	25 mm
Altezza di lavoro circa	3 m
Larghezza montanti	73 mm
Per scaffale di altezza	2000 mm
Tipo di prodotto	Scale per scaffali

---

## Accessori

Supporto GripStep Adatto alle dimensioni della scala 7	935820 7
Supporto con finecorsa Modello L	935812 L
Supporto con finecorsa Modello R	935812 R
Supporto intermedio per tubo in alluminio Modello 1	935811 1
Tubo in alluminio anodizzato, lunghezza 3.000 mm Modello 1	935810 1