



Levigatrice a nastro compatta GKS, Modello: 790502002



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077608 790502002
GTIN	4014586888262
Classe articolo	03H

Descrizione

Esecuzione:

Potenti levigatrici a nastro compatte per la lavorazione dei metalli.

- **Massima sicurezza di lavoro grazie al controllo delle scintille.**
- **Molto economiche e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.**
- **Utilizzo immediato. Montaggio o installazione non necessari.**

Fornitura:

Incluso 1x nastro di tela abrasiva 75×2.000 mm (K 36 R).

Nota:

Nastri di tela abrasiva vedi n. articolo 558310.

Denominazione originale prodotto: GKS 75

Tensione di rete: 230 V

Potenza assorbita: 1500 W

Numero massimo giri: 3000 min⁻¹

Larghezza del nastro: 75 mm

Lunghezza del nastro: 2000 mm

Descrizione tecnica

Peso	45 kg
Potenza assorbita	1500 W
Denominazione originale prodotto	GKS 75
Tensione di rete	230 V
Lunghezza del nastro	2000 mm
Numero massimo giri	3000 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione di rete
Larghezza del nastro	75 mm
Tipo di prodotto	Levigatrice a nastro