



Trapano avvitatori a batteria, Modello: M18CBLDD-4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070210 M18CBLDD-4
GTIN	4058546224844
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo. Con motore senza spazzole esente da manutenzione con coppia elevata. **Elettronica REDLINK™** – gestione sicura dei carichi con **protezione contro i sovraccarichi**, per una lunga durata di batteria, motore e trasmissione.

Vantaggi:

Elettronica REDLINK™.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio M18 Red, caricabatterie M12-18C, clip da cintura e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Numero massimo giri 2 velocità	1800 min ⁻¹
Coppia massima duro	60 Nm
Denominazione originale prodotto	M18CBLDD-402C
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Utilizzo tipico	Strong
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Capacità batteria	4 Ah
Ø Massimo punta elicoidale per legno	52 mm
Peso	1,8 kg
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 500 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Acciaio
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore

Accessori

Starter set a batteria Modello M12NRG4	073839 M12NRG4
Attacco per serraggio angolare Modello WB1	073920 WB1
Attacco per serraggio angolare Modello OSD2	073920 OSD2