

Garant GRIDLINE

Office Station sopralzo, con saracinesche e impianto elettrico, Modello: DE**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948810 DE
GTIN	4062406135539
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Punto di riferimento per informazioni, prove e documenti sulla produzione.

Sopralzo con saracinesche in plastica richiudibili e la seguente dotazione:

- **Illuminazione integrata con tecnologia a LED.**
- **Interruttore On/Off per l'illuminazione.**
- **5 prese modello F.**
- **2 ripiani, regolabili in altezza con passo da 25 mm. Larghezza utile 1.400 mm, profondità utile 300 mm.**
- **Piano di lavoro estraibile (legno melamminico) con sponda di contenimento posteriore con bloccaggio nella posizione finale. Spessore 29 mm. Estrazione 150 mm.**
- **Pozzetto di distribuzione integrato e passacavi.**
- **Cavo di collegamento, lunghezza 7 m.**
- **Ventilatore con filtro dell'aria.**

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassette, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Saracinesca in plastica in colorazioni non configurabili.

Descrizione tecnica

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Ingresso per tipo di connettore	F
Spessore del materiale	1,2 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione da ufficio