

Garant GRIDLINE

Armadio pensile con ante scorrevoli in policarbonato trasparente, Larghezza in G: 60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	943907 60
GTIN	4062406136208
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm. Parete posteriore con foro quadro da 9×9 mm e passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti Easyfix. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Su richiesta anche con parete posteriore chiusa. Passacavi sul lato superiore dell'armadio. Con parete divisoria centrale. Ripiani adatti n. art. 943914 Dim. 30.

Fornitura:

Armadio con ripiani e materiale di fissaggio inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Pareti diverse possono richiedere materiali di fissaggio diversi. Ciò dovrebbe essere chiarito dal cliente prima dell'impiego. Ripiani singoli al n. art. 943914.

Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	400 mm
Altezza utile	463 mm
ComfortClose	no
Peso	55 kg

Numero ripiani	2
Profondità utile	325 mm
Larghezza utile	1450 mm
Altezza	600 mm
Larghezza	1500 mm
Profondità in G	16
Larghezza in G	60
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	65 kg
Portata corpo interno dell'armadio	250 kg
Passo per pannello forato Hoffmann	9x9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio pensile

Accessori

Ripiano supplementare per armadi pensili Per larghezza armadio / Armadietto in G 30	943914 30
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Frontalini serratura per GridLine Modello GP21	914227 GP21