

Set di strumenti di misura, Numero degli utensili: 7**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	952048 7
GTIN	2050002004054
Classe articolo	91A

Descrizione**Esecuzione:**

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952048: 1 pz.
Calibro a corsoio con nonio HOLEX n. art. 410200 Dim. 150: 1 pz.
Squadra a cappello HOLEX n. art. 452600 Dim. 150×100: 1 pz.
Punta a tracciare in metallo duro di HOLEX n. art. 458800 Dim. HM: 1 pz.
Riga in acciaio HOLEX n. art. 461805 Dim. 300: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.
Metro pieghevole WIHA n. art. 466200 Dim. 2: 1 pz.
Livella a bolla HOLEX in alluminio n. art. 467435 Dim. 400: 1 pz.

Descrizione tecnica

Peso	1,083 kg
Profondità in G	24
Profondità	600 mm
Larghezza	150 mm
Numero degli utensili	7
Larghezza in G	6
Esecuzione	con strumento di misura

Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	6x24
Altezza minima appropriata frontalino cassette	100 mm
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Squadra a cappello Grado di precisione 2 Lunghezze dei fianchi 150X100 mm	452600 150X100
Livella a bolla in alluminio Lunghezza 400 mm	467435 400
Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca con scala sul lato posteriore. Lunghezza complessiva 300 mm	461805 300
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Calibri a corsoio Nonio 1/20 Intervallo di misurazione 150 mm	410200 150
Punta a tracciare diritta in HM Modello	458800
Metro pieghevole in plastica Lunghezza 2 m	466200 2
Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 952048	952001 952048