

Garant GRIDLINE

Set di conche, 20×24G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	950460 50/2
GTIN	4062406153120
Classe articolo	9GB

Descrizione

Esecuzione:

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.

I divisori riempiono completamente un cassetto 20×24G.

Per:

Cassetti 20×24G.

Contenuto:

Conca 1K, altezza 25 mm, n. art. 951415: 9× Dim. 6×8/3; 3× Dim. 2×8/1

Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 3× Dim. B

Descrizione tecnica

Per cassetti con larghezza utile in G	20
Per altezza frontalini dei cassetti	75 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	50 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	150 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	125 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	100 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	250 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	200 mm
Per altezza frontalini dei cassetti	300 mm

Superficie utile dei cassettei in G	20x24
Per cassettei con profondità utile in G	24
Conche altezza	25 mm
Materiale	plastica
Per cassettei profondità utile	600 mm
Per cassettei larghezza utile	500 mm
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassettei	≥ 50 mm
Profondità	600 mm
Profondità in G	24
Larghezza	500 mm
Larghezza in G	20
Altezza	25 mm
Peso	1,218 kg
Attributo del nome del prodotto	20x24G
Tipo di prodotto	Conca per cassettei

Accessori

Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X8/1	951415 2X8/1
Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo B	951275 B
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/3	951415 6X8/3