

Garant GRIDLINE

**Set di conche, 26×24G, Altezza frontalini cassette / Modello: 50/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	950510 50/2
GTIN	4062406153328
Classe articolo	9GB

**Descrizione****Esecuzione:**

Conche e separatori a incastro in plastica. Le facce interne delle conche sono fessurate per consentire la suddivisione con gli appositi separatori.

I set riempiono completamente un cassetto 26×24G.

**Per:**

Cassetti 26×24G.

**Contenuto:**

Conca 1K n. art. 951415: 12× Dim. 6×8/3; 3× Dim. 2×8/1

Separatori a incastro a conca (10 pezzi) n. art. 951275: 4× Dim. B

**Descrizione tecnica**

Per cassette profondità utile	600 mm
Per cassette larghezza utile	650 mm
Per altezza frontalini dei cassette	75 mm
Per altezza frontalini dei cassette	50 mm
Per altezza frontalini dei cassette	150 mm
Per altezza frontalini dei cassette	125 mm
Per altezza frontalini dei cassette	100 mm
Per altezza frontalini dei cassette	250 mm
Per altezza frontalini dei cassette	200 mm

Per altezza frontalini dei cassettei	300 mm
Conche altezza	25 mm
Per cassettei con larghezza utile in G	26
Per cassettei con profondità utile in G	24
Superficie utile dei cassettei in G	26×24
Materiale	plastica
Adatto a partire da altezza frontalini dei cassettei	≥ 50 mm
Larghezza in G	26
Profondità	600 mm
Altezza	25 mm
Profondità in G	24
Larghezza	650 mm
Peso	1,583 kg
Attributo del nome del prodotto	26×24G
Tipo di prodotto	Conca per cassettei

## Accessori

Separatore a incastro per concheSet 10 pezzi Tipo B	951275 B
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 2X8/1	951415 2X8/1
Conche altezza 25 mm1K Larghezza x Profondità in G / Tipo 6X8/3	951415 6X8/3